

Koken**Garnitura 6-kotnih nasadnih ključev IMPACT, 1/2-colski, 13-delna dolgi****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 651205 |
| GTIN | 4991644506187 |
| Razred artikla | 63R |

Opis**Izvedba:**

Čvrsta oblika specialno za uporabo na električnih ali pnevmatskih udarnih vijačnikih. S prečno izvrtino in krožnim utorom za pritrditev. Notranji 4-kotnik po DIN 3121.

Iz varnostnih razlogov obvezno pritrdite s primernim priključnim zatičem in gumijastim obročem.

Strnjena garnitura nasadnih ključev IMPACT za najpogostejšo uporabo. Ključi so shranjeni v robustni kovinski kaseti.

Standard:**DIN 3129****Material:**

Krom-molibdenovo jeklo, mangan-fosfatirano.

Vsebina:

po 1 6-kotni nasadni ključ: 10; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27 mm

Tehnični opis

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Pogonski 4-kotnik | 1/2 col |
| Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ |
| Število delov | 13 |
| Primerno za strojno uporabo | da |
| Vrsta izdelka | Nasadni ključ |

Pribor

| | |
|--|-------------|
| Garnitura varnostnih sponk, 10-delna, za nasadne ključe, 1/2-colski, vklj. z izvlečnikom Tip 4 | 651790 4 |
| Spojno držalo za nasadne ključe, 1/2-colski Ø × dolžina 3X20 mm | 651900 3X20 |
| Spojno držalo za nasadne ključe, 1/2-colski Ø × dolžina 3X25 mm | 651900 3X25 |
| Gumijasti obroček za nasadne ključe, 1/2-colski Ø 25 mm | 651800 25 |
| Garnitura varnostnih sponk, 10-delna, za nasadne ključe, 1/2-colski, vklj. z izvlečnikom Tip 3 | 651790 3 |
| Gumijasti obroček za nasadne ključe, 1/2-colski Ø 30 mm | 651800 30 |