



Vijačna spona iz magnezija, z ročico, Vpenjalne letve: 300mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	860750 300
GTIN	4008158028743
Razred artikla	83K

Opis

Izvedba:

Tračnica in nepremična čeljust iz **magnezija** (izdelana s tlačnim litjem), **izjemno čvrsta in ekstremno lahka**. Tračnica iz vlečenega svetlega jekla, galvansko cinkana. Vpenjalna ročica, premična pritisna ploščica in zaskok iz **gibke umetne mase, ojačane s steklenimi vlakni, odporne proti lomu**. Nepremični lok s snemljivo kapo iz umetne mase, pod njo križna prizma za vpenjanje okroglih delov. Vpenjalna ročica z zobatim segmentom, ki se samodejno zaskoči. Odpiranje s pomočjo kljuke za sprostitvev.

Uporaba:

Za **hitro** in preprosto **vpenjanje z veliko vpenjalno silo**.

Tehnični opis

Presek vodila	20×5 mm
Masa	0,38 kg
Prevesna dolžina	80 mm
Območje vpenjanja	300 mm

Vrsta izdelka

Spone