

**Garant****NC-visokotlačni primež HiPo Clamp z ojačevalnikom sile, Tip: 125****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 360465 125    |
| GTIN                  | 4045197777904 |
| Razred artikla        | 31F           |

**Opis****Izvedba:**

- Točnost para 0,02 mm.
- Mere za uravnavanje so skladne z običajnimi izdelki.
- Univerzalna izvedba za različne sisteme čeljusti.
- Induktivno kaljeno vodilo.
- Popolnoma zaprto vreteno (manj čiščenja).
- Izvrtine z navojem za prislon za obdelovanec na obeh straneh.
- Vklj. z izvrtinami 18M16 za sistem vpenjanja z ničelno točko z medosno razdaljo 200 mm.
- Vse strani razen čelne strani brušene: primerno za vodoravno uporabo in uporabo s strani.
- Možnost dograditve kotnega pogona.
- Popolnoma zaprto in nitrirano vreteno.
- Navoj za prislon za obdelovanec.

**Izvedba, oglaševalsko besedilo:**

- Točnost para 0,02 mm.
- Induktivno kaljeno vodilo.
- Vklj. z izvrtinami 18M16 za sistem vpenjanja z ničelno točko z medosno razdaljo 200 mm.
- Vse strani razen čelne strani brušene: Primerno za vodoravno uporabo in uporabo s strani.
- Popolnoma zaprto in nitrirano vreteno.

**Obseg dobave:**

Vklj. s stopničastimi čeljustmi art. 360468 in 360469, 4 vpenjalniki in ročico.

**Dodatni pribor:**

- Običajne čeljusti v vel. 125, npr. art. 361400–361660, art. 362390–362600, art. 361295, art. 361296.

- **Pribor za uravnavanje in pritrjevanje, art. 360530.**
- **Prislon za obdelovanec, ročica, art. 360555; 360800.**
- **Vpenjalni čep art. 360025.**
- **Kotni pogon art. 360471.**
- **Adapterska plošča za hitro menjavo čeljusti Xtric art. 361293; 361294 vel. 125.**
- **Adapterske plošče art. 361297; 361298 vel. 125.**

**Napotek:**

- **Primeren podaljšek osnovnega orodja 125 najdete pod art. 360467\_125 v ETL.**
- **Velikost 125X se dobavlja s čeljustma 361295 125 in 361296 125. Možna uporaba s predloženimi čeljustmi Xpent.**
- **Primeren podaljšek osnovnega orodja 160 je art. 360420 160**

**Opozorilo, oglaševalsko besedilo:**

Velikost 125X se dobavlja s čeljustma 361295 125 in 361296 125. Možna uporaba s predloženimi čeljustmi XPent.

## Tehnični opis

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| r ±0,015                        | 118 mm       |
| Vpenjalno območje d             | 131 - 313 mm |
| Vzdolžni utor l H7              | 20 mm        |
| Vpenjalno območje b             | 0 - 182 mm   |
| Dolžina osnovnega telesa a      | 424 mm       |
| Širina osnovnega telesa B       | 125 mm       |
| Razdalja med utori p H7         | 20 mm        |
| t                               | 144 mm       |
| Barvna koda za primerni pribor  | HiPo         |
| o -0,02                         | 40 mm        |
| Prečni utor n H7                | 20 mm        |
| Vpenjalna sila do maksimalno    | 40 kN        |
| s - 0,02                        | 62 mm        |
| Višina osnovnega telesa c -0,02 | 100 mm       |
| Celotna dolžina L               | 512 mm       |
| Masa                            | 35 kg        |
| m ±0,02                         | 180 mm       |
| Višina čeljusti h               | 39,5 mm      |

|               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| Izvedba       | Sistem vpenjanja z ničelno točko |
| Serija        | HiPoClamp                        |
| Vrsta izdelka | Strojni primež                   |

## Pribor

|  |                 |
|--|-----------------|
| Osnovna čeljust, par, mehka za širino čeljusti 125 mm                            | 362520 125      |
| Osnovno telo za podaljšek za tip 125   | 360467 125      |
| Adapterska čeljustpomična za tip 125   | 361600 125      |
| Garnitura za uravnavanje in pritrditev Mera T-utora na mizi 12 mm                | 360530 12       |
| Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 14M12/90                         | 360025 14M12/90 |
| Garnitura za uravnavanje in pritrditev Mera T-utora na mizi 22 mm                | 360530 22       |
| Vpenjalna čeljust, mehkapomična za tip 125                                       | 361325 125      |
| Prislon za obdelovanec   | 360555          |
| Adapterska čeljustnepomična za tip 125   | 361620 125      |
| Univerzalna čeljust z vlekom navzdolnepomična za tip 125                         | 361380 125      |
| Stopničasta letev, klik-sistem za tip 125  | 361952 125      |
| Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 18M12                            | 360025 18M12    |
| Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 12M10/90                         | 360025 12M10/90 |
| Vpenjalna čeljust, mehkanepomična za tip 125                                     | 361320 125      |
| Vpenjalna čeljust, par, z vzdolžnimi in prečnimi utori za širino čeljusti 125 mm | 362400 125      |
| Garnitura za uravnavanje in pritrditev Mera T-utora na mizi 14 mm                | 360530 14       |
| Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 12M10                            | 360025 12M10    |
| Kotni pogon za tip 125   | 360471 125      |
| Čeljust z listnato vzmetjo, par za širino čeljusti 125 mm                        | 362600 125      |

|   |              |
|---|--------------|
| Garnitura za uravnavanje in pritrditev Mera T-utora na mizi 16 mm             | 360530 16    |
| Stopničasta čeljustnepomična za tip 125                                       | 361420 125   |
| Univerzalna čeljust z vlekom navzdolpomična za tip 125                        | 361390 125   |
| Stopničasta čeljustpomična za tip 125   | 360468 125   |
| Stopničasta čeljustpomična za tip 125   | 361400 125   |
| Valjčne čeljusti z vlekom navzdol, par za širino čeljusti 125 mm              | 362460 125   |
| Garnitura za uravnavanje in pritrditev Mera T-utora na mizi 18 mm             | 360530 18    |
| Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 16M10                         | 360025 16M10 |
| Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 18M16                         | 360025 18M16 |
| Vpenjalna čeljust, par, s posneto naležno ploskvijo za širino čeljusti 125 mm | 362560 125   |
| Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 16M8                          | 360025 16M8  |
| Osnovna čeljustpomična za tip 125   | 361500 125   |
| Stopničasta letev, stopničasta stran za tip 125                               | 361972 125   |
| Nihajoča čeljustpomična za tip 125  | 361660 125   |
| Nadomestna listna vzmet, par za širino čeljusti 125 mm                        | 362620 125   |
| Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 25M10                         | 360025 25M10 |
| 3-dimenzionalni prislon za obdelovance Tip 125                                | 360435 125   |
| Čeljust s prizmo, par za širino čeljusti 125 mm                               | 362500 125   |
| Stopničasta letev, klik-sistem za tip 125                                     | 361962 125   |
| Vpenjalna čeljust, par, gladka za širino čeljusti 125 mm                      | 362420 125   |