


Garant**Stopničasta čeljust pomična, za tip: 125****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	360468 125
GTIN	4045197777928
Razred artikla	31F

Opis**Uporaba:**

Za vpenjanje HD-čeljusti art. 362390–362600.

Material:

Kaljeno jeklo, brušene površine.

Primerno za:

NC-visokotlačni primeži art. 360400; 360465; 360500; 360510; 361301.

Tehnični opis

Višina h_1	20 mm
Dolžina l_1	40 mm
Višina čeljusti h	39,5 mm
Širina čeljusti b	125 mm
ustreza barvni kodi	TC
ustreza barvni kodi	NC8
ustreza barvni kodi	HiPo
ustreza barvni kodi	Duo

ustreza barvni kodi	LC
ustreza barvni kodi	HOLEX NC
ustreza barvni kodi	LC-GARANT
ustreza barvni kodi	Titan
ustreza barvni kodi	Titan2/TitanSense
Dolžina čeljusti I	70 mm
Vrsta izdelka	Čeljusti primeža