


Garant**Stopničasta čeljust nepomična, za tip: 125****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	360469 125
GTIN	4045197777942
Razred artikla	31F

Opis**Uporaba:**

Za vpenjanje HD-čeljasti art. 362390–362600.

Material:

Kaljeno jeklo, brušene površine.

Primerno za:

NC-visokotlačni primeži art. 360400; 360465; 360500; 360510; 361301.

Tehnični opis

Dolžina l_1	43 mm
Širina čeljusti b	125 mm
ustreza barvni kodi	TC
ustreza barvni kodi	NC8
ustreza barvni kodi	HOLEX NC
ustreza barvni kodi	HiPo
ustreza barvni kodi	LC-GARANT
ustreza barvni kodi	LC
ustreza barvni kodi	Titan

ustreza barvni kodi	Titan2/TitanSense
Višina h_1	20 mm
Višina čeljusti h	39,5 mm
Dolžina čeljusti l	92 mm
Vrsta izdelka	Čeljusti primeža