



Klešče za razpiranje tulcev s 4 trni MicroCrimp, dvokomponentni ročaji, Tip: 6,0



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	729540 6,0
GTIN	4003773071594
Razred artikla	73F

Opis

Izvedba:

Zanesljivo stiskanje s prisilno zaporo in sinhroniziranim primikom stiskalnih trnov.

Preverjanje osnovne nastavitve s priloženim merilnim trnom.

Nastavljanje primika stiskalnih trnov v korakih po 0,01 mm.

Uporaba:

Za obrnjene kontakte (moške in ženske).

Obseg dobave:

Klešče za razpiranje tulcev s 4 trni, v kovčku.

Tehnični opis

za presek vodnika	0,14 - 6 mm ²
celotna dolžina	250 mm
S prisilno zaporo	da
digitalni prikaz	ne
Vrsta izdelka	Stiskalne klešče