



## Klešče za razpiranje tulcev s 4 trni MicroCrimp, dvokomponentni ročaji, Tip: 6,0/K



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	729540 6,0/K
GTIN	4003773045236
Razred artikla	73F

### Opis

#### Izvedba:

Zanesljivo stiskanje s prisilno zaporo in sinhroniziranim primikom stiskalnih trnov.  
Preverjanje osnovne nastavitve s priloženim merilnim trnom.  
Nastavljanje primika stiskalnih trnov v korakih po 0,01 mm. S standardnim kontaktnim priključkom za kontakte Harting, HTS, Ilme in primerljive.

#### Uporaba:

Za obrnjene kontakte (moške in ženske).

#### Obseg dobave:

Klešče za razpiranje tulcev s 4 trni, v kovčku.

### Tehnični opis

za presek vodnika	0,14 - 6 mm <sup>2</sup>
celotna dolžina	230 mm
S prisilno zaporo	da
digitalni prikaz	ne
Vrsta izdelka	Stiskalne klešče

