



## Klešče za razpiranje tulcev s 4 trni DigiCrimp, dvokomponentni ročaji, Tip: 2,5



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	729550 2,5
GTIN	4003773063209
Razred artikla	73F

### Opis

#### Izvedba:

Zanesljivo stiskanje s prisilno zaporo in sinhroniziranim primikom stiskalnih trnov. Preverjanje osnovne nastavitve s priloženim merilnim trnom. Nastavljanje primika stiskalnih trnov v korakih po 0,01 mm in odčitavanje na digitalnem prikazovalniku. Funkcija vnovičnega kalibriranja. Elektronski nadzor obrabljenosti. Različne funkcije za nastavljanje. S standardnim kontaktnim priključkom za kontakte Coninvers in primerljive.

#### Uporaba:

Za obrnjene kontakte (moške in ženske).

#### Obseg dobave:

Klešče za razpiranje tulcev s 4 trni, v kovčku.

### Tehnični opis

celotna dolžina	195 mm
za presek vodnika	0,08 - 2,5 mm <sup>2</sup>
S prisilno zaporo	da
digitalni prikaz	da
Vrsta izdelka	Stiskalne klešče

