

**Garant****Nož za notranje struženje, jeklo, desno, Ø držala/velikost ploščice: 20/11 mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261124 20/11
GTIN	4045197778376
Razred artikla	21T

## Tehnični opis

Celotna dolžina L	180 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
Širina vratu L <sub>4</sub>	11 mm
Dolžina glave L <sub>1</sub>	38 mm
ISO-oznaka držala	A20Q SVJBR/L11
Srednji premik L <sub>3</sub>	2 mm
Minimalni Ø predvrtanja D <sub>min</sub>	25 mm
Nastavitveni kot κ	142 stopinj
Višina vpenjanja L <sub>2</sub>	19 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	VB.. 1103..
Velikost ploščice	11 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	20 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desno
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3×D da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje

**Pribor**

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 7

269028 7

Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm

659957 500