

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, desno, Ø držala/velikost ploščice: 25/16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261124 25/16
GTIN	4045197778383
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	28 mm
Celotna dolžina L	200 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 8
primerna obračalna rezalna ploščica	VB.. 1604..
Širina vratu L_4	16,5 mm
ISO-oznaka držala	A25R SVJBR/L16
Nastavitveni kot κ	142 stopinj
Dolžina glave L_1	44 mm
Velikost ploščice	16 mm
Višina vpenjanja L_2	24 mm
Srednji premik L_3	4,6 mm
Ø držala D_s	25 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desno
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3×D da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 17

269028 17

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus®
15IP

674252 15IP

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni
vrtilni moment 500 cNm

659957 500