

Garant
Nož za notranje struženje, jeklo, levi, Ø držala/velikost ploščice: 20/11 mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261125 20/11
GTIN	4045197778406
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Širina vratu L_4	11 mm
Višina vpenjanja L_2	19 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
Dolžina glave L_1	38 mm
Nastavitveni kot κ	142 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica	VB.. 1103..
Srednji premik L_3	2 mm
ISO-oznaka držala	A20Q SVJBR/L11
Celotna dolžina L	180 mm
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	25 mm
Velikost ploščice	11 mm
Ø držala D_s	20 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do	3×D
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 7

269028 7

Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm

659957 500