

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, levi, Ø držala/velikost ploščice: 25/16mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261125 25/16
GTIN	4045197778413
Razred artikla	21T

Tehnični opis

ISO-oznaka držala	A25R SVJBR/L16
Velikost ploščice	16 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 8
Nastavitveni kot κ	142 stopinj
Srednji premik L_3	4,6 mm
Dolžina glave L_1	44 mm
Širina vratu L_4	16,5 mm
Celotna dolžina L	200 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	VB.. 1604..
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	28 mm
Višina vpenjanja L_2	24 mm
Ø držala D_s	25 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do	3×D
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 17

269028 17

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus®
15IP

674252 15IP

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni
vrtilni moment 500 cNm

659957 500