



Rezkar za velika podajanja 7792VX, cilindrično držalo, Ø D/število rezil Z: 25/3mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	221900 25/3
GTIN	2050002058446
Razred artikla	28R

Opis

Opis:

Edinstvena konstrukcija obračalnih ploščic ter njihov kot naklona v telesu rezkarja bistveno zmanjšujeta radialne sile in jih odvajata v aksialni smeri. Posebno debele obračalne rezkalne ploščice s 4 rezili za najtežje primere uporabe in visoko gospodarnost. Orodje ima posebne prednosti pri planem rezkanju in rezkanju globokih žepov in je zaradi brušenega radija rezila (Wiper) primerno tudi za potopno ter gladilno rezkanje.

Tehnični opis

Število rezil Z	3
Velikost obračalne ploščice	09
Ø držala D _s h6	25 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	XD..
Ø rezila D _c	25 mm
Celotna dolžina L _{celotna}	200 mm
maksimalna globina rezanja a _{p,maks}	1,5 mm
Vijak za obračalno ploščico	229917 (T15; 2,1 Nm)
Ø D ₃	10 mm
Prevesna dolžina L ₁	50 mm
z notranjim hlajenjem	da
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D _{maks}	48 mm

Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\min}$	35 mm
Kot rampe α_{\max}	1,55 stopinj
Dolžina rampe L za α_{\max}	9,3 mm
Nastavitveni kot κ	13 stopinj
Izvedba držala	cilindrično držalo
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

Vpenjalni vijak	229917
-----------------	--------