



## Rezkar za velika podajanja 7792VX, cilindrično držalo, Ø D/število rezil Z: 32/4mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	221900 32/4
GTIN	4056544196972
Razred artikla	28R

### Opis

#### Opis:

Edinstvena konstrukcija obračalnih ploščic ter njihov kot naklona v telesu rezkarja bistveno zmanjšujeta radialne sile in jih odvajata v aksialni smeri. Posebno debele obračalne rezkalne ploščice s 4 rezili za najtežje primere uporabe in visoko gospodarnost. Orodje ima posebne prednosti pri planem rezkanju in rezkanju globokih žepov in je zaradi brušenega radija rezila (Wiper) primerno tudi za potopno ter gladilno rezkanje.

### Tehnični opis

Vijak za obračalno ploščico	229918 (T15; 2,1 Nm)
Celotna dolžina $L_{celotna}$	250 mm
Velikost obračalne ploščice	09
Prevesna dolžina $L_1$	70 mm
Število rezil Z	4
primerna obračalna rezalna ploščica	XD..
Ø držala $D_5$ h6	32 mm
Ø $D_3$	17 mm
Ø rezila $D_c$	32 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p,maxs}$	1,5 mm
z notranjim hlajenjem	da
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø $D_{maks}$	62 mm

Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\min}$	49 mm
Kot rampe $\alpha_{\max}$	0,88 stopinj
Dolžina rampe L za $\alpha_{\max}$	16,3 mm
Nastavitveni kot $\kappa$	13 stopinj
Izvedba držala	cilindrično držalo
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

## Pribor

Vpenjalni vijak	229918
-----------------	--------