

**Rezkar za velika podajanja 7792VX, z izvrtino, Ø D/število rezil Z: 66/5Lmm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	221908 66/5L
GTIN	4056544197856
Razred artikla	28R

Opis**Opis:**

Edinstvena konstrukcija obračalnih ploščic ter njihov kot naklona v telesu rezkarja bistveno zmanjšujeta radialne sile in jih odvajata v aksialni smeri. Posebno debele obračalne rezkalne ploščice s 4 rezili za najtežje primere uporabe in visoko gospodarnost. Orodje ima posebne prednosti pri planem rezkanju in rezkanju globokih žepov in je zaradi brušenega radija rezila (Wiper) primerno tudi za potopno ter gladilno rezkanje.

Tehnični opis

Ø vpenjalne izvrtine	27 mm
Celotna dolžina L_{celotna}	50 mm
Velikost obračalne ploščice	09
Vijak za obračalno ploščico	229918 (T15; 2,1Nm)
Število rezil Z	5
maksimalna globina rezanja $a_{\text{p,maks}}$	1,5 mm
Ø D_3	51 mm

primerna obračalna rezalna ploščica	XD.. 0904
Ø rezila D_c	66 mm
z notranjim hlajenjem	da
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{min}	117 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{maks}	130 mm
Dolžina rampe L za α_{maks}	50,3 mm
Kot rampe α_{maks}	0,29 stopinj
Nastavitveni kot κ	13 stopinj
Fz Helix	0,7
Izvedba držala	z izvrtino
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

Vpenjalni vijak	229918
-----------------	--------