

**Rezkar za velika podajanja 7792VX, z izvrtino, Ø D/število rezil Z: 50/6Lmm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	221908 50/6L
GTIN	4056544198327
Razred artikla	28R

Opis**Opis:**

Edinstvena konstrukcija obračalnih ploščic ter njihov kot naklona v telesu rezkarja bistveno zmanjšujeta radialne sile in jih odvajata v aksialni smeri. Posebno debele obračalne rezkalne ploščice s 4 rezili za najtežje primere uporabe in visoko gospodarnost. Orodje ima posebne prednosti pri planem rezkanju in rezkanju globokih žepov in je zaradi brušenega radija rezila (Wiper) primerno tudi za potopno ter gladilno rezkanje.

Tehnični opis

Celotna dolžina L_{celotna}	40 mm
Velikost obračalne ploščice	12
maksimalna globina rezanja $a_{p \text{ maks}}$	2,5 mm
Vijak za obračalno ploščico	229919 (T15; 3,1 Nm)
Število rezil Z	6
Ø vpenjalne izvrtine	22 mm
Ø D_3	29 mm

Ø rezila D_c	50 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	XD.. 1205
z notranjim hlajenjem	da
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{min}	79 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{maks}	98 mm
Dolžina rampe L za α_{maks}	28,3 mm
Kot rampe α_{maks}	0,61 stopinj
Nastavitveni kot κ	12 stopinj
Fz Helix	0,7
Izvedba držala	z izvrtino
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

Vpenjalni vijak	229919
-----------------	--------