

Garant**Rezalna glava ER, Povezava: ER32****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	237609 ER32
GTIN	4045197778918
Razred artikla	29W

Opis**Izvedba:**

Rezalna glava je sestavljena iz osnovnega orodja in držala obračalne rezalne ploščice.

Preprosta povezava z glavo za ER-vpenjalne stročnice zaradi vgrajenega konusa.

Posamično nastavljiva rezila.

Uporaba:

Za povrtanje obstoječih izvrtin.

z notranjim hlajenjem: da

primerna obračalna rezalna ploščica: CC..09T3..

Uporabna dolžina L₁: 75 mm

Območje Ø vretena: 49,5 - 67,1 mm

Vijak za obračalno ploščico: 219805

Tehnični opis

Vijak za obračalno ploščico	219805
primerna obračalna rezalna ploščica	CC..09T3..
Uporabna dolžina L ₁	75 mm
Območje Ø vretena	49,5 - 67,1 mm
Povezava	ER32
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Rezalna glava

