

**Garant****Rezalna glava ER, Povezava: ER40****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	237609 ER40
GTIN	4045197778925
Razred artikla	29W

**Opis****Izvedba:**

Rezalna glava je sestavljena iz osnovnega orodja in držala obračalne rezalne ploščice.

**Preprosta povezava z glavo za ER-vpenjalne stročnice zaradi vgrajenega konusa.**

Posamično nastavljiva rezila.

**Uporaba:**

Za povrtanje obstoječih izvrtin.

z notranjim hlajenjem: da

primerna obračalna rezalna ploščica: CC..1204..

Uporabna dolžina L<sub>1</sub>: 85 mm

Območje Ø vretena: 65,5 - 87,1 mm

Vijak za obračalno ploščico: 219864

**Tehnični opis**

Vijak za obračalno ploščico	219864
Uporabna dolžina L <sub>1</sub>	85 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CC..1204..
Območje Ø vretena	65,5 - 87,1 mm
Povezava	ER40
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Rezalna glava

