

**Garant****Fino nastavljiva glava ER, Povezava: ER25****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	237548 ER25
GTIN	4045197778949
Razred artikla	29W

**Opis****Izvedba:**

Z vgrajenim konusom. **Preprosta povezava z glavo za ER-vpenjalne stročnice.** Natančnost primika 0,002 mm v Ø.

**Uporaba:**

Najbolje z obračalnimi ploščicami art. 237695–237698.

**Napotek:**

Pri ciklu izstruževanja pazite na orientacijo rezil  $\pm 20^\circ$ ! Držalo za obračalne ploščice art. 237604 1 za povečanje na območje Ø 47,9–59,1 mm.

**Tehnični opis**

Uporabna dolžina L <sub>1</sub>	65 mm
Povezava	ER25
primerna obračalna rezalna ploščica	CC..0602..
Vijak za obračalno ploščico	237606 vel. 1
Območje Ø vretena	39,9 - 51,1 mm
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Orodje za vreteno

