

**Garant****Fino nastavljiva glava ER, Povezava: ER32****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	237548 ER32
GTIN	4045197778956
Razred artikla	29W

**Opis****Izvedba:**

Z vgrajenim konusom. **Preprosta povezava z glavo za ER-vpenjalne stročnice.** Natančnost primika 0,002 mm v Ø.

**Uporaba:**

Najbolje z obračalnimi ploščicami art. 237695–237698.

**Napotek:**

Pri ciklu izstruževanja pazite na orientacijo rezil  $\pm 20^\circ$ ! Držalo za obračalne ploščice art. 237604 2 za povečanje na območje  $\varnothing 64,9$ –81,1 mm.

**Tehnični opis**

Uporabna dolžina $L_1$	75 mm
Povezava	ER32
primerna obračalna rezalna ploščica	CC..0602..
Vijak za obračalno ploščico	237606 vel. 1
Območje $\varnothing$ vretena	50,9 - 67,1 mm
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Orodje za vreteno

