

**Garant****Fino nastavljiva glava ER, Povezava: ER40****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	237548 ER40
GTIN	4045197778963
Razred artikla	29W

**Opis****Izvedba:**

Z vgrajenim konusom. **Preprosta povezava z glavo za ER-vpenjalne stročnice.** Natančnost primika 0,002 mm v Ø.

**Uporaba:**

Najbolje z obračalnimi ploščicami art. 237695–237698.

**Napotek:**

Pri ciklu izstruževanja pazite na orientacijo rezil  $\pm 20^\circ$ ! Držala za obračalne ploščice z adapterjem (art. 237531; art. 237534) za povečanje na območje Ø 84,9–105,1 mm.

Držala za obračalne ploščice z adapterjem (art. 237532; art. 237534) za povečanje na območje Ø 104,9–134,1 mm.

**Tehnični opis**

Povezava	ER40
Uporabna dolžina L <sub>1</sub>	85 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CC..09T3
Vijak za obračalno ploščico	237606 vel. 2
Območje Ø vretena	66,9 - 87,1 mm
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Orodje za vreteno

