


**Podaljšek rezkalne glave dolg, Ø trna d1: 16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	301106 16
GTIN	4045197778475
Razred artikla	32B

Opis**Izvedba:**

Vpenjalni čep, izvrtina in naležne površine brušeni na robu.

Uporaba:

Za prilagodljivo podaljšanje trnov za rezkalne glave. Ugodna različica glede na drage izvedbe po posebnem naročilu. 3 možnosti uporabe: kratek (45 mm) ali dolg (70 mm) podaljšek oz. maksimalna kombinacija dveh kratkih podaljškov (2×45 mm).

Obseg dobave:

Vključno s primernim zateznim vijakom za rezkar.

Dodatni pribor:

Specialni ključ art. 309840.

Tehnični opis

Celotna dolžina L	70 mm
Zunanji Ø D	38 mm
Ø trna d ₁	16 mm
A	17 mm
Standard	DIN 6357
Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm

Vrsta izdelka	Podaljšek
Pribor	
Pritezni vijak za podaljšek 70 mm za Ø trna D1 40 mm	301108 40
Varnostni vijak za podaljšek za dolžino trna L 70 mm	301111 70
Specialni ključ za Ø trna 16 mm	309840 16
Specialni ključ za Ø trna 22 mm	309840 22
Specialni ključ za Ø trna 60 mm	309840 60
Specialni ključ za Ø trna 40 mm	309840 40
Specialni ključ za Ø trna 27 mm	309840 27
Specialni ključ za Ø trna 50 mm	309840 50
Specialni ključ za Ø trna 32 mm	309840 32
Pritezni vijak za podaljšek 70 mm za Ø trna D1 32 mm	301108 32
Specialni ključ za Ø trna 13 mm	309840 13
Pritezni vijak za podaljšek 70 mm za Ø trna D1 27 mm	301108 27