

Garant**CNMG 09T304, Zvrst: HB7010-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250050 HB7010-1
GTIN	4045197779038
Razred artikla	21G

Opis

CNMG 09T304 HB7010-1 Zvrst: HB7010-1
Lomilec odrezkov: SS
Globina reza a_p : 0,3 - 2,5 mm
Podajanje f : 0,1 - 0,4 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 150 - 500 m/min

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	150 - 500 m/min
Zvrst	HB7010-1
Globina reza a_p	0,3 - 2,5 mm
Lomilec odrezkov	SS
Glavna uporaba	P
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Rezalni pogoji	neprekinjen

Radij rezila	0,4 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 09T304
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje