

Garant**CNMG 09T308, Zvrst: HB7010-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250052 HB7010-1
GTIN	4045197779045
Razred artikla	21G

Opis

CNMG 09T308 HB7010-1 Zvrst: HB7010-1
Lomilec odrezkov: SS
Globina reza a_p : 0,3 - 2,5 mm
Podajanje f : 0,1 - 0,4 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 150 - 500 m/min

Tehnični opis

Zvrst	HB7010-1
Rezalni pogoji	neprekinjen
Radij rezila	0,8 mm
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Lomilec odrezkov	SS
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	150 - 500 m/min
Glavna uporaba	P

Globina reza a_p	0,3 - 2,5 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 09T308
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje