

**Garant****CNMG 120404, Zvrst: HB7010-1**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250058 HB7010-1
GTIN	4045197779052
Razred artikla	21G

## Opis

CNMG 120404 HB7010-1 Zvrst: HB7010-1  
Lomilec odrezkov: SS  
Globina reza  $a_p$ : 0,3 - 2,5 mm  
Podajanje  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 150 - 500 m/min

## Tehnični opis

Rezalni pogoji	neprekinjen
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	150 - 500 m/min
Globina reza $a_p$	0,3 - 2,5 mm
Podajanje $f$	0,1 - 0,4 mm/v
Glavna uporaba	P
Zvrst	HB7010-1
Radij rezila	0,4 mm

Lomilec odrezkov	SS
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120404
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje