

**Garant**
**CNMG 120408, Zvrst: HB7010-1**


### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250060 HB7010-1
GTIN	4045197779069
Razred artikla	21G

### Opis

CNMG 120408 HB7010-1 Zvrst: HB7010-1  
 Lomilec odrezkov: SS  
 Globina reza  $a_p$ : 0,3 - 2,5 mm  
 Podajanje  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/v  
 Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 150 - 500 m/min

### Tehnični opis

Zvrst	HB7010-1
Podajanje $f$	0,1 - 0,4 mm/v
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	150 - 500 m/min
Lomilec odrezkov	SS
Radij rezila	0,8 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Globina reza $a_p$	0,3 - 2,5 mm

Glavna uporaba	P
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120408
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje