

**Garant****CNMG 09T304, Zvrst: HB7010-1**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250150 HB7010-1
GTIN	4045197779076
Razred artikla	21G

## Tehnični opis

Lomilec odrezkov	SM
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	120 - 440 m/min
Podajanje $f$	0,2 - 0,5 mm/v
Radij rezila	0,4 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Zvrst	HB7010-1
Globina reza $a_p$	0,5 - 8 mm
Glavna uporaba	P
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 09T304

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje