

Garant**CNMG 09T308, Zvrst: HB7010-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250152 HB7010-1
GTIN	4045197779083
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Podajanje f	0,2 - 0,5 mm/v
Glavna uporaba	P
Lomilec odrezkov	SM
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 440 m/min
Radij rezila	0,8 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Globina reza a_p	0,5 - 8 mm
Zvrst	HB7010-1
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 09T308

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje