

Garant**CNMG 120408, Zvrst: HB7010-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250158 HB7010-1
GTIN	4045197779601
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Podajanje f	0,2 - 0,5 mm/v
Zvrst	HB7010-1
Glavna uporaba	P
Radij rezila	0,8 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	SM
Globina reza a_p	0,5 - 8 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 440 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120408

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje