


3M**Samopritrdilni brusni diski (CER) Hookit 775L z več luknjami, Ø 150 mm,
Zrnatost: 180****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	567792 180
GTIN	30076308642649
Razred artikla	53M

Opis**Izvedba:**

S **stabilnim nosilcem filma**. Prevleka proti nabiranju prahu preprečuje, da bi se diski hitro umazali.

Prednosti:

- **Enakomernejša slika brušenja zaradi odlične opore brusnih zrn.**
- **Izboljšana odpornost proti trganju pri obremenitvah zaradi brušenja kontur.**

Uporaba:

Za suho in mokro obdelavo lesenih, lakiranih, kovinskih površin in površin iz umetne mase. Precizna brusna zrna **Cubitron™ II** s prednostjo na velikih površinah (obdelava pločevine) zaradi **hitrejšega odstranjevanja** in **enakomernejše obdelave površine**.

Tehnični opis

Oznaka proizvajalca	Hookit 775L
Ø plošče	150 mm
Zrnatost	180

Serija	775L
Brusno sredstvo	Cubitron™ II
Kratica za brusno sredstvo	Keramika
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
Značilnost blagovnega imena	Ø 150 mm
Pogonski stroj	Vibracijski brusilnik
maksimalna obodna hitrost	40 m/s
Vrsta izdelka	Samopritrdilni brusni diski

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	pogojno primerno		
INOX	pogojno primerno		
Ti	pogojno primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	primerno		
Laki	primerno		
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		
suho	primerno		