

**Garant****CNMG 120408, Zvrst: HB7010-1**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250322 HB7010-1
GTIN	4045197779687
Razred artikla	21G

## Opis

CNMG 120408 HB7010-1 Zvrst: HB7010-1  
Lomilec odrezkov: SG  
Globina reza  $a_p$ : 1,5 - 8 mm  
Podajanje  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 100 - 375 m/min

## Tehnični opis

Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	SG
Podajanje $f$	0,25 - 0,6 mm/v
Glavna uporaba	P
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	100 - 375 m/min
Radij rezila	0,8 mm
Zvrst	HB7010-1

Globina reza $a_p$	1,5 - 8 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120408
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje