

**Garant**
**CNMG 120416, Zvrst: HB7010-1**


### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250328 HB7010-1
GTIN	4045197779700
Razred artikla	21G

### Opis

CNMG 120416 HB7010-1 Zvrst: HB7010-1  
 Lomilec odrezkov: SG  
 Globina reza  $a_p$ : 1,5 - 8 mm  
 Podajanje  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/v  
 Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 100 - 375 m/min

### Tehnični opis

Podajanje $f$	0,25 - 0,6 mm/v
Zvrst	HB7010-1
Glavna uporaba	P
Radij rezila	1,6 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	SG
Globina reza $a_p$	1,5 - 8 mm

Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	100 - 375 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120416
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje