

Garant**CNMG 160616, Zvrst: HB7010-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250338 HB7010-1
GTIN	4045197779731
Razred artikla	21G

Opis

CNMG 160616 HB7010-1 Zvrst: HB7010-1
Lomilec odrezkov: SG
Globina reza a_p : 1,5 - 8 mm
Podajanje f : 0,25 - 0,6 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 100 - 375 m/min

Tehnični opis

Zvrst	HB7010-1
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 375 m/min
Globina reza a_p	1,5 - 8 mm
Podajanje f	0,25 - 0,6 mm/v
Glavna uporaba	P
Rezalni pogoji	neprekinjen
Radij rezila	1,6 mm

Lomilec odrezkov	SG
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 160616
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje