

Garant**CNMM 120408, Zvrst: HB7010-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250452 HB7010-1
GTIN	4045197779762
Razred artikla	21G

Opis

CNMM 120408 HB7010-1 Zvrst: HB7010-1
Lomilec odrezkov: SR
Globina reza a_p : 2 - 10 mm
Podajanje f : 0,4 - 1,2 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 100 - 375 m/min

Tehnični opis

Glavna uporaba	P
Podajanje f	0,4 - 1,2 mm/v
Lomilec odrezkov	SR
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 375 m/min
Globina reza a_p	2 - 10 mm
Zvrst	HB7010-1
Radij rezila	0,8 mm

Rezalni pogoji	neprekinjen
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMM 120408
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje