

Garant**CNMM 120412, Zvrst: HB7010-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250453 HB7010-1
GTIN	4045197779779
Razred artikla	21G

Opis

CNMM 120412 HB7010-1 Zvrst: HB7010-1
Lomilec odrezkov: SR
Globina reza a_p : 2 - 10 mm
Podajanje f : 0,4 - 1,2 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 100 - 375 m/min

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 375 m/min
Zvrst	HB7010-1
Podajanje f	0,4 - 1,2 mm/v
Rezalni pogoji	neprekinjen
Radij rezila	1,2 mm
Lomilec odrezkov	SR
Globina reza a_p	2 - 10 mm

Glavna uporaba	P
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMM 120412
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje