

Garant
CNMM 160612, Zvrst: HB7010-1


Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Številka za naročanje | 250458 HB7010-1 |
| GTIN | 4045197779786 |
| Razred artikla | 21G |

Opis

CNMM 160612 HB7010-1 Zvrst: HB7010-1
 Lomilec odrezkov: SR
 Globina reza a_p : 2 - 10 mm
 Podajanje f : 0,4 - 1,2 mm/v
 Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 100 - 375 m/min

Tehnični opis

| | |
|---|-----------------|
| Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo | 100 - 375 m/min |
| Lomilec odrezkov | SR |
| Glavna uporaba | P |
| Globina reza a_p | 2 - 10 mm |
| Rezalni pogoji | neprekinjen |
| Radij rezila | 1,2 mm |
| Zvrst | HB7010-1 |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Podajanje f | 0,4 - 1,2 mm/v |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba obdelava |
| Rezalni material | HM |
| ISO-oznaka obračalne ploščice | CNMM 160612 |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |