

Garant
CNMM 160616, Zvrst: HB7010-1


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250460 HB7010-1
GTIN	4045197779793
Razred artikla	21G

Opis

CNMM 160616 HB7010-1 Zvrst: HB7010-1
 Lomilec odrezkov: SR
 Globina reza a_p : 2 - 10 mm
 Podajanje f : 0,4 - 1,2 mm/v
 Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 100 - 375 m/min

Tehnični opis

Radij rezila	1,6 mm
Podajanje f	0,4 - 1,2 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 375 m/min
Lomilec odrezkov	SR
Glavna uporaba	P
Rezalni pogoji	neprekinjen
Zvrst	HB7010-1

Globina reza a_p	2 - 10 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMM 160616
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje