

**Garant****DNMG 110404, Zvrst: HB7010-1**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250652 HB7010-1
GTIN	4045197779823
Razred artikla	21G

## Tehnični opis

Globina reza $a_p$	0,3 - 2 mm
Glavna uporaba	P
Podajanje $f$	0,1 - 0,4 mm/v
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	150 - 500 m/min
Lomilec odrezkov	SS
Radij rezila	0,4 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Zvrst	HB7010-1
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 110404

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje