

**Garant****DNMG 110408, Zvrst: HB7010-1**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250754 HB7010-1
GTIN	4045197779878
Razred artikla	21G

## Opis

DNMG 110408 HB7010-1 Zvrst: HB7010-1  
Lomilec odrezkov: SM  
Toleranca: M  
Globina reza  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Podajanje  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 120 - 440 m/min

## Tehnični opis

Lomilec odrezkov	SM
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	120 - 440 m/min
Rezalni pogoji	neprekinjen
Podajanje $f$	0,2 - 0,5 mm/v
Radij rezila	0,8 mm
Globina reza $a_p$	0,5 - 5 mm

Glavna uporaba	P
Zvrst	HB7010-1
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 110408
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje