

Garant**DNMG 150608, Zvrst: HB7010-1****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250762 HB7010-1
GTIN	4045197779892
Razred artikla	21G

Opis

DNMG 150608 HB7010-1 Zvrst: HB7010-1
Lomilec odrezkov: SM
Toleranca: M
Globina reza a_p : 0,5 - 5 mm
Podajanje f : 0,2 - 0,5 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 120 - 440 m/min

Tehnični opis

Glavna uporaba	P
Zvrst	HB7010-1
Globina reza a_p	0,5 - 5 mm
Radij rezila	0,8 mm
Podajanje f	0,2 - 0,5 mm/v
Rezalni pogoji	neprekinjen

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 440 m/min
Lomilec odrezkov	SM
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150608
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje