

**Garant****DNMG 150612, Zvrst: HB7010-1****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250764 HB7010-1
GTIN	4045197779908
Razred artikla	21G

**Opis**

DNMG 150612 HB7010-1 Zvrst: HB7010-1  
Lomilec odrezkov: SM  
Toleranca: M  
Globina reza  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Podajanje  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 120 - 440 m/min

**Tehnični opis**

Lomilec odrezkov	SM
Podajanje $f$	0,2 - 0,5 mm/v
Radij rezila	1,2 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Glavna uporaba	P
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	120 - 440 m/min

Zvrst	HB7010-1
Globina reza $a_p$	0,5 - 5 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150612
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje