

**Garant****DNMG 150608, Zvrst: HB7010-1**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250862 HB7010-1
GTIN	4045197779915
Razred artikla	21G

## Opis

DNMG 150608 HB7010-1 Zvrst: HB7010-1  
Lomilec odrezkov: SG  
Globina reza  $a_p$ : 1,5 - 6 mm  
Podajanje  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 100 - 375 m/min

## Tehnični opis

Lomilec odrezkov	SG
Glavna uporaba	P
Rezalni pogoji	neprekinjen
Globina reza $a_p$	1,5 - 6 mm
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	100 - 375 m/min
Podajanje $f$	0,25 - 0,6 mm/v
Radij rezila	0,8 mm

Zvrst	HB7010-1
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150608
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje