

Garant
DNMG 150612, Zvrst: HB7010-1


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250864 HB7010-1
GTIN	4045197779922
Razred artikla	21G

Opis

DNMG 150612 HB7010-1 Zvrst: HB7010-1
 Lomilec odrezkov: SG
 Globina reza a_p : 1,5 - 6 mm
 Podajanje f : 0,25 - 0,6 mm/v
 Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 100 - 375 m/min

Tehnični opis

Globina reza a_p	1,5 - 6 mm
Radij rezila	1,2 mm
Zvrst	HB7010-1
Podajanje f	0,25 - 0,6 mm/v
Rezalni pogoji	neprekinjen
Glavna uporaba	P
Lomilec odrezkov	SG

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 375 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150612
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje