

**Garant****KNUX 160405R, Zvrst: HB7010-1****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251030 HB7010-1
GTIN	4045197779939
Razred artikla	21G

**Tehnični opis**

Glavna uporaba	P
Radij rezila	0,5 mm
Lomilec odrezkov	SM
Zvrst	HB7010-1
Podajanje f	0,2 - 0,5 mm/v
Globina reza $a_p$	0,5 - 5 mm
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	120 - 440 m/min
Lomilec odrezkov	2,2 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
ISO-oznaka obračalne ploščice	KNUX 160405R
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

