

Garant
KNUX 160405L, Zvrst: HB7010-1


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251072 HB7010-1
GTIN	4045197779984
Razred artikla	21G

Opis

KNUX 160405L HB7010-1 Zvrst: HB7010-1
 Lomilec odrezkov: SG
 Lomilec odrezkov: 3,2 mm
 Globina reza a_p : 1 - 6 mm
 Podajanje f : 0,2 - 0,5 mm/v
 Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 100 - 375 m/min

Tehnični opis

Podajanje f	0,2 - 0,5 mm/v
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	SG
Lomilec odrezkov	3,2 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 375 m/min
Globina reza a_p	1 - 6 mm
Zvrst	HB7010-1
Radij rezila	0,5 mm
Glavna uporaba	P
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava

Rezalni material	Karbidna trdina
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
ISO-oznaka obračalne ploščice	KNUX 160405L
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje