


Garant
SNMG 190612, Zvrst: HB7010-1


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251236 HB7010-1
GTIN	4045197780089
Razred artikla	21G

Opis

SNMG 190612 HB7010-1 Radij rezila: 1,2 mm

Zvrst: HB7010-1

Lomilec odrezkov: SM

Globina reza a_p : 0,5 - 6 mm

Podajanje f : 0,15 - 0,5 mm/v

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 120 - 440 m/min

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,5 - 6 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 440 m/min
Lomilec odrezkov	SM
Zvrst	HB7010-1
Radij rezila	1,2 mm
Podajanje f	0,15 - 0,5 mm/v
Rezalni pogoji	neprekinjen

Glavna uporaba	P
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMG 190612
Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje