

Garant**SNMG 120408, Zvrst: HB7010-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251324 HB7010-1
GTIN	4045197780102
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Lomilec odrezkov	SG
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 375 m/min
Podajanje f	0,25 - 0,8 mm/v
Glavna uporaba	P
Rezalni pogoji	neprekinjen
Zvrst	HB7010-1
Globina reza a_p	1,5 - 9 mm
Radij rezila	0,8 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMG 120408

Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje