

Garant**SNMG 150612, Zvrst: HB7010-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251330 HB7010-1
GTIN	4045197780126
Razred artikla	21G

Opis

SNMG 150612 HB7010-1 Radij rezila: 1,2 mm
Zvrst: HB7010-1
Lomilec odrezkov: SG
Globina reza a_p : 1,5 - 9 mm
Podajanje f : 0,25 - 0,8 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 100 - 375 m/min

Tehnični opis

Podajanje f	0,25 - 0,8 mm/v
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	SG
Globina reza a_p	1,5 - 9 mm
Glavna uporaba	P
Radij rezila	1,2 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 375 m/min

Zvrst	HB7010-1
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMG 150612
Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje