

**Garant**
**SNMG 190616, Zvrst: HB7010-1**


## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251336 HB7010-1
GTIN	4045197780140
Razred artikla	21G

## Opis

SNMG 190616 HB7010-1 Radij rezila: 1,6 mm

Zvrst: HB7010-1

Lomilec odrezkov: SG

Globina reza  $a_p$ : 1,5 - 9 mm

Podajanje  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/v

Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 100 - 375 m/min

## Tehnični opis

Lomilec odrezkov	SG
Rezalni pogoji	neprekinjen
Podajanje $f$	0,25 - 0,8 mm/v
Radij rezila	1,6 mm
Glavna uporaba	P
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	100 - 375 m/min
Globina reza $a_p$	1,5 - 9 mm

Zvrst	HB7010-1
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMG 190616
Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje