


Garant**SNMM 120412, Zvrst: HB7010-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251386 HB7010-1
GTIN	4045197780164
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Radij rezila	1,2 mm
Podajanje f	0,4 - 1,2 mm/v
Zvrst	HB7010-1
Globina reza a_p	2 - 12 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 375 m/min
Rezalni pogoji	neprekinjen
Glavna uporaba	P
Lomilec odrezkov	SR
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMM 120412

Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje